

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 10×D, Systeem / schacht-Ø: DM/60



Bestelgegevens

Bestelnummer	264922 DM/60
GTIN	4251414902220
Artikelklasse	29E

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/4-18 NPT.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Opmerking:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing snijkop}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Systeem: DM

Totale lengte L_{totaal} : 808 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 10 mm

niet spanbaar bereik S: 254 mm

Aanbevolen spanlengte: 240 mm

Montageschroef: 269025 1

Technische beschrijving

niet spanbaar bereik S	254 mm
Totale lengte L_{totaal}	808 mm
Schacht-Ø	60 mm
Middenverplaatsing H basisdeel	10 mm
Systeem	DM

Aanbevolen spanlengte	240 mm
Montageschroef	269025 1
Binnendraaidiepte tot	10xD
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Bit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500