

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: DM/08**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: DWLNR/L 08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 48 mm

Middenverplaatsing: 27 mm

Totale lengte: 35 mm

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
ISO-code-wisselsnijkop	DWLNLR/L 08
Plaatafmeting	8 mm
Totale lengte	35 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	48 mm
Systeem	DM
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 5
Onderlegplaat	259033 6
Middenverplaatsing	27 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 4
geschikte basisdelen	264910 - 264922
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Onderlegplaat	259228
Schroef voor onderlegplaat	259614
Klemstukunit	259507
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10