

## Snijkop, links, System / plaatafmeting: DM/15



### Bestelgegevens

Bestelnummer	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Artikelklasse	29D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

#### Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: DDUNR/L 15

geschikte wisselplaat: DNMG 1506..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 48 mm

Middenverplaatsing: 27 mm

Totale lengte: 35 mm

### Technische beschrijving

Systeem	DM
geschikte wisselplaat	DNMG 1506..
Totale lengte	35 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Middenverplaatsing	27 mm
geschikte basisdelen	264910 - 264922
Onderlegplaat	259033 3
ISO-code snijkop	DDUNR/L 15
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 4
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Plaatafmeting	15 mm
Serie	Snijkop
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat	259612
Klemstukunit	259506
Onderlegplaat	259225
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500