

Snijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: QC/09**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systeem: QC

ISO-code snijkop: SCLCR/L 09

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

geschikte basisdelen: 264900 - 264908

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 24 mm

Middenverplaatsing: 13 mm

Totale lengte: 20 mm

Technische beschrijving

Plaatafmeting	09 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Totale lengte	20 mm
Wisselplaatschroef	269023 2
Systeem	QC
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Middenverplaatsing	13 mm
geschikte basisdelen	264900 - 264908
ISO-code snijkop	SCLCR/L 09
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Spanschroef	269407
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500