


**Garant****Af- / insteekplaat, HU7310, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273664 3      |
| GTIN          | 4045197770653 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Technische beschrijving**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Steekbreedte w               | 3 mm                              |
| Tolerantie steekbreedte w    | $\pm 0,03$ mm                     |
| Voeding f                    | 0,07 - 0,2 mm/omw,                |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken                  |
| Snijmateriaal                | HM                                |
| Coating                      | ongecoat                          |
| Hoofdtoepassing              | N                                 |
| Neventoepassing              | Ti                                |
| Snedeccondities              | licht onderbroken                 |
| Soort                        | HU7310                            |
| Hoekradius R                 | 0,2 mm                            |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                                 |
| Wisselplaatprofiel           | neutraal                          |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het steekdraaien |

## Gebruikersgegevens

|                            | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen           | geschikt            | 350 m/min            | N               |
| Aluminium<br>(kortspanend) | geschikt            | 350 m/min            | N               |
| Aluminium > 10% Si         | geschikt            | 280 m/min            | N               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 50 m/min             | S               |
| Continu                    | geschikt            |                      |                 |
| Onregelmatig               | beperkt geschikt    |                      |                 |
| nat maximaal               | geschikt            |                      |                 |