

Garant**VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen $\varnothing d = 20$ mm, Schroefdraad M \times L: M10X100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301364 M10X100
GTIN	4045197770868
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet[®]-verlengstukken.

Technische beschrijving

Boring- $\varnothing D_1$	10,5 mm
Schroefdraad M	M10
Schacht- $\varnothing d$	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Buiten- $\varnothing D$	17,8 mm
Nuttige lengte L_1	40 mm
Opname	$\varnothing d = 20$ mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

