

**Garant****VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen  $\varnothing d = 20$  mm, Schroefdraad M  $\times$  L:  
M10X140****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301364 M10X140
GTIN	4045197770875
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

**Toepassing:**

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet<sup>®</sup>-verlengstukken.

**Technische beschrijving**

Schacht- $\varnothing d$	20 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	140 mm
Boring- $\varnothing D_1$	10,5 mm
Schroefdraad M	M10
Buiten- $\varnothing D$	17,8 mm
Nuttige lengte $L_1$	80 mm
Opname	$\varnothing d = 20$ mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

