

Garant**VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen $\varnothing d = 25$ mm, Schroefdraad M \times L: M12X136****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301366 M12X136
GTIN	4045197770899
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet[®]-verlengstukken.

Technische beschrijving

Buiten- \varnothing D	23 mm
Schroefdraad M	M12
Schacht- \varnothing d	25 mm
Boring- \varnothing D ₁	12,5 mm
Totale lengte L _{totaal}	136 mm
Nuttige lengte L ₁	80 mm
Opname	$\varnothing d = 25$ mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

