

**Garant****VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen  $\varnothing d = 25$  mm, Schroefdraad M  $\times$  L: M12X216****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 301366 M12X216 |
| GTIN          | 4045197770912  |
| Artikelklasse | 31Z            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

**Toepassing:**

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet<sup>®</sup>-verlengstukken.

**Technische beschrijving**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Totale lengte L <sub>totaal</sub> | 216 mm                  |
| Schroefdraad M                    | M12                     |
| Boring- $\varnothing D_1$         | 12,5 mm                 |
| Buiten- $\varnothing D$           | 23 mm                   |
| Schacht- $\varnothing d$          | 25 mm                   |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub>     | 160 mm                  |
| Opname                            | $\varnothing d = 25$ mm |
| Inwendige koeling                 | ja                      |
| Trilling                          | gedempt                 |
| Producttype                       | Verlengstuk             |

