

**BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 100mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 365045 100 |
| GTIN | 4045197771025 |
| Artikelklasse | 32D |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Solide en handzame uitvoering.**
- **Bekken gehard en geslepen.**
- **Totale lengte blijft gelijk (spindel verzonken in de handgreep!)**
- **Universele bevestigingsmogelijkheden door spiebanen.**
- **Beweegbare bek, aan de zijkant geleid.**
- **Vaste spanbek met drie verticale prisma's en één horizontaal prisma.**

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

Materiaal:

Lichaam van gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,20 mm**.

Technische beschrijving

| | |
|--------------|--------|
| Spanbereik b | 87 mm |
| Bekhoogte C | 30 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Bekbreedte A | 100 mm |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Lengte basisdeel a | 288 mm |
| Totale hoogte c | 64 mm |
| Producttype | Boormachine-handmachineklem |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Paar reservebekken (2 stuks) voor boormachine-handmachineklemmen Voor type 100 | 365046 100 |
|--|------------|