

**HOLEX****Digitale schuifmaat ABS, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412821 150
GTIN	4045197770233
Artikelklasse	42A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

- **Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.**
- **De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.**
- **Met robuuste metalen behuizing.**

**Levering:**

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Technische beschrijving**

Automatische uitschakeling	ja
Dieptemaat	hoekig 3,7x1,3
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezing	0,0005 inch
Kalibratie	A1
Beklengte	40 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Aflezing	0,01 mm

Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	$\pm 0,03$ mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

## Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412230
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236