

HOLEX**Digitale schuifmaat ABS, Meetbereik: 150HmMm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

- **Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.**
- **De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.**
- **Met robuuste metalen behuizing.**

Met **hardmetalen meetvlakken** aan de meetbekken en -pennen.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Kalibratie	A1
Materiaal behuizing	Metaal
Beklengte	40 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3

Automatische uitschakeling	ja
Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Meetvlak	Hardmetaal
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412230
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236