

HOLEX**Digitale schuifmaat ABS, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412821 300
GTIN	4045197770264
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

- **Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.**
- **De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.**
- **Met robuuste metalen behuizing.**

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Automatische uitschakeling	ja
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezingsprecisie	0,01 mm
Aflezingsprecisie	0,0005 inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Beklengte	60 mm

Meetbereik	0 - 300 mm
Kalibratie	A1
Materiaal behuizing	Metaal
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412230
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Kunststof box Type MS300	412470 MS300
Schroef voor dieptemaathouder	412236