

**Digitale diepteschuifmaat, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418742 150
GTIN	4045197770295
Artikelklasse	42A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Extra brug nr. 418744.

**Technische beschrijving**

Doorsnede liniaal	16x4 mm
Kalibratie	A1
Bruglengte	100 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm

Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / Inch
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

## Accessoires

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497100 D2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Schroef voor dieptemaathouder	412230
Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497100 D1