

## Platte grijpermagneet met boring, Neodymium, Ø: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085932 10
GTIN	2050001839480
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermd platte gripper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

### Technische beschrijving

Ø	10 mm
Hoogte	4,5 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Nominale houdkracht	13 N
Boring-Ø	3 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

