

Platte grijpermagneet met boring, Neodymium, Ø: 13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085932 13
GTIN	2050001839497
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermd platte gripper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Technische beschrijving

Ø	13 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Hoogte	4,5 mm
Nominale houdkracht	30 N
Boring-Ø	3 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

