

Platte grijpermagneet met boring, Neodymium, Ø: 48mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085932 48
GTIN	2050001849205
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Technische beschrijving

Ø	48 mm
Nominale houdkracht	870 N
Hoogte	11,5 mm
Boring-Ø	8,5 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

