

Garant
HiRunER precisie-ER-spantanghouder, SK 40 A = 70, voor ER-spantang-maat: 40

Bestelgegevens

Bestelnummer	300642 40
GTIN	4045197771537
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Buiten- en binnenconus zijn geslepen en voor geluidsarmer draaien zijn alle schachten speciaal bewerkt. Inclusief RFID/Balluff-chip-boring, hoogrendement-spanmoer tot 25000 min⁻¹.

Voordeel:

- **3 µm rondloop met een 2 µm-spantang, 6 µm rondloop met een 5 µm-spantang.**
- **Extreme houdkrachten (tot factor 2 vergeleken met standaard-ER-houder).**
- **Trillingsverminderend effect door 2-delige spanmoer (gr. 11M en 16M 1-delig).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 - vorm A en B.

Levering:

Inclusief **precisiespanmoer**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309757, 309758 (voor 11M en 16M); ER-spantangen Fahrion nr. 308901 – 309434. ER-spantangen nr. 308901 – 309432, haaksleutel nr. 628400, resp. momentsleutel nr. 309749 of 628520.

Opmerking:

- **Spant alleen nominale Ø tot schacht-Ø tolerantie h 10.**
- **Spanmoer niet in combinatie met afdichtring.**
- **Gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.**
- **Verwijder de blauwe designring op de Fahrion HP-2µm ER-spantangen die nodig zijn.**

Precisie-spantanghouder altijd in combinatie met precisiespanmoer nr. 309617 gebruiken.

Verspaningsstrategie: HPC
 Spanbereik: 3 - 26 mm
 Afkoppellengte A-maat: 70 mm
 Buiten-Ø D: 62 mm
 Reserve-ER-spanmoer nr. 309617: 40

Technische beschrijving

Reserve-ER-spanmoer nr. 309617	40
Voor ER-spantangen	40
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	62 mm
Spanbereik	3 - 26 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309434 9
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309028
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	309419 25
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308990 16
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	309419 22

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309419 18
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 14 mm	309434 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	308990 26
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308992 10
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309419 11

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309434 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
	309419 7

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309434 10
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309419 8