

Garant**ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder, Voor ER: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309617 32
GTIN	4045197771766
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Oppervlak met glijcoating, kogelgelagerd. Geringere wrijvingscoëfficiënt, hogere spankrachten.

Met groeven.**T.b.v.:**

HiRunER-precisie-ER-spantanghouders nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accessoires:

Haaksleutel nr. 628400, resp. momentsleutel nr. 309749 of nr. 628520.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Totale lengte L	26 mm
Buiten-Ø D	51,8 mm
Voor ER	32 mm

Schroefdraad	M42×1
Maximaal aanhaalmoment	136 Nm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer