

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250016 25/16 |
| GTIN | 4045197771940 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Koplengte L ₁ | 36 mm |
| ISO-code houder | DCLNR/L 2525M16 |
| Functiebreedte L ₄ | 32 mm |
| Plaatafmeting | 16 mm |
| Onderlegplaat | 259031 35 |
| Klemstuk, schroef, veer | 259035 6 |
| geschikte wisselplaat | CN.. 1606.. |
| Schachtgrootte | 25 mm |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Schroef voor onderlegplaat | 259025 11 |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

Onderlegplaat Type 35

259031 35

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25

674248 TX25

Schroef voor onderlegplaat Type 11

259025 11

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600