

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250016 32/16  |
| GTIN          | 4045197771957 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Koplengthe L <sub>1</sub>     | 40 mm               |
| Totale lengte L               | 170 mm              |
| ISO-code houder               | DCLNR/L 3232P16     |
| Plaatafmeting                 | 16 mm               |
| Schroef voor onderlegplaat    | 259025 11           |
| geschikte wisselplaat         | CN.. 1606..         |
| Onderlegplaat                 | 259031 35           |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 40 mm               |
| Klemstuk, schroef, veer       | 259035 6            |
| Schachtgrootte                | 32 mm               |
| Norm                          | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                    | rechts              |
| Inwendige koeling             | nee                 |
| Instelhoek κ                  | 95 graden           |
| Toepassing                    | Vlakdraaien         |
| Toepassing                    | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25

674248 TX25

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale  
lengte 50 mm

659874 50

Schroef voor onderlegplaat Type 11

259025 11

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

Onderlegplaat Type 35

259031 35

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600