

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	19 mm
Onderlegplaat	259031 36
ISO-code houder	DCLNR/L 3232P19
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Koplengthe L ₁	40 mm
Schachtgrootte	32 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 7
Totale lengte L	170 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 12
Functiebreedte L ₄	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat10-delig Type 2	259026 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500