

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259031 35
ISO-code houder	DCLNR/L 2525M16
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Schroef voor onderlegplaat	259025 11
Koplengte L ₁	36 mm
Schachtgrootte	25 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 6
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 35

259031 35

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25

674248 TX25

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

Schroef voor onderlegplaat Type 11

259025 11

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600