

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	32 mm
Onderlegplaat	259031 35
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Klemstuk, schroef, veer	259035 6
Totale lengte L	170 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 11
Koplengte L ₁	40 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 3232P16
Plaatafmeting	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

Schroef voor onderlegplaat Type 11

259025 11

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25

674248 TX25

Onderlegplaat Type 35

259031 35

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600