

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 6
Set verende stiften	259047 4
Kniehefboom	259015 12
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	PCBNR/L 2525M16
Plaatafmeting	16 mm
Koplengthe L ₁	29 mm
Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	259031 35
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Functiebreedte L ₄	22 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 12	259015 12
Onderlegplaat Type 35	259031 35
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4