

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	PCBNR/L 3232P16
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Kniehefboom	259015 12
Verenset	259044 6
Set verende stiften	259047 4
Functiebreedte L ₄	27 mm
Schachtgrootte	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte L	170 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Koplengte L ₁	35 mm
Onderlegplaat	259031 35
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 12	259015 12
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Onderlegplaat Type 35	259031 35
Verenset10-delig Type 6	259044 6