

**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	PCBNR/L 3232P19
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm
Plaatafmeting	19 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	27 mm
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Verenset	259044 7
Kniehefboomschroef	259018 13
Kniehefboom	259015 13
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Set verende stiften	259047 5
Onderlegplaat	259031 36
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Verenset10-delig Type 7	259044 7
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Kniehefboom Type 13	259015 13