

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Kniehefboomschroef	259018 11
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259031 35
Verenset	259044 6
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	27 mm
ISO-code houder	PCBNR/L 3232P16
Set verende stiften	259047 4
Kniehefboom	259015 12
Totale lengte L	170 mm
Schachtgrootte	32 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Kniehefboom Type 12	259015 12
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Onderlegplaat Type 35	259031 35