

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	170 mm
Schachtgrootte	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 13
Kniehefboom	259015 13
Plaatafmeting	19 mm
Koplengte L ₁	35 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Onderlegplaat	259031 36
Set verende stiften	259047 5
Verenset	259044 7
ISO-code houder	PCBNR/L 3232P19
Functiebreedte L ₄	27 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 13	259015 13
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Onderlegplaat Type 36	259031 36