

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	170 mm
Onderlegplaat	259031 35
Set verende stiften	259047 4
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Verenset	259044 6
ISO-code houder	PCSNR/L 3232P16
Schachtgrootte	32 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	34 mm
Kniehefboom	259015 12
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Kniehefboom Type 12	259015 12
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Onderlegplaat Type 35	259031 35