

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	19 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Set verende stiften	259047 5
Kniehefboom	259015 13
Kniehefboomschroef	259018 13
Onderlegplaat	259031 36
Verenset	259044 7
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
ISO-code houder	PCSNR/L 3232P19
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboom Type 13	259015 13
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13