

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	32 mm
Kniehefboom	259015 12
Koplengte L ₁	34 mm
Verenset	259044 6
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	PCSNR/L 3232P16
Kniehefboomschroef	259018 11
Totale lengte L	170 mm
Set verende stiften	259047 4
Onderlegplaat	259031 35
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Functiebreedte L ₄	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 35	259031 35
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboom Type 12	259015 12
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11