

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 13
Totale lengte L	170 mm
ISO-code houder	PCSNR/L 3232P19
Plaatafmeting	19 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Functiebreedte L ₄	40 mm
Set verende stiften	259047 5
Onderlegplaat	259031 36
Koplengte L ₁	40 mm
Schachtgrootte	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 13
Verenset	259044 7
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 36	259031 36
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Kniehefboom Type 13	259015 13
Verenset10-delig Type 7	259044 7