

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	48 mm
Plaatafmeting	19 mm
Kniehefboom	259015 13
Totale lengte L	350 mm
Set verende stiften	259047 5
Minimale voorboor-Ø D _{min}	63 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Verenset	259044 7
ISO-code houder	A50U PCLNR/L19
Middenverplaatsing L ₃	35 mm
Onderlegplaat	259031 36
Kniehefboomschroef	259018 13
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D _s	50 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 36	259031 36
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Kniehefboom Type 13	259015 13
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500