

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	10 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L ₄	11 mm
Koplengte L ₁	10 mm
Totale lengte L	70 mm
ISO-code houder	SCRCL/L 1010E06
Plaatafmeting	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500