

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SCRCR/L 1616H09
Functiebreedte L ₄	17 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 1
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	100 mm
Schachtgrootte	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 1	269005 1
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500