

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	22 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Plaatafmeting	9 mm
Onderlegplaat	269005 1
Koplengte L ₁	18 mm
ISO-code houder	SCRCL/L 2020K09
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 1	269005 1
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500