

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Functiebreedte L ₄	22 mm
Plaatafmeting	12 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
ISO-code houder	SCRCR/L 2020K12
Onderlegplaat	269005 6
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 16
Koplengte L ₁	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Onderlegplaat Type 6	269005 6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Wisselplaatschroevenset Type 16	269028 16
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500