

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 16
Plaatafmeting	12 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	27 mm
ISO-code houder	SCRCLR/L 2525M12
Totale lengte L	150 mm
Onderlegplaat	269005 6
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 16	269028 16
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Onderlegplaat Type 6	269005 6
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500