

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Functiebreedte L ₄	9 mm
Plaatafmeting	6 mm
Schachtgrootte	8 mm
Koplengte L ₁	10 mm
ISO-code houder	SCRCR/L 0808D06
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Totale lengte L	60 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500