

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	13 mm
Schachtgrootte	12 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	80 mm
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	SCRCL/L 1212F09
Koplengte L ₁	15 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500