

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
ISO-code houder	SCRCR/L 1616H09
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Functiebreedte L ₄	17 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Onderlegplaat	269005 1
Totale lengte L	100 mm
Plaatafmeting	9 mm
Schachtgrootte	16 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 1	269005 1
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500