

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
ISO-code houder	SCRCR/L 1616H12
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Totale lengte L	100 mm
Onderlegplaat	269005 6
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Wisselplaatschroevenset	269028 16
Schachtgrootte	16 mm
Koplengte L ₁	20 mm
Functiebreedte L ₄	17 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Wisselplaatschroevenset Type 16	269028 16
Onderlegplaat Type 6	269005 6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500