

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260005 20/12
GTIN	4045197772619
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	22 mm
Onderlegplaat	269005 6
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Plaatafmeting	12 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 16 CC.. 1204..
Totale lengte L	125 mm
ISO-code houder	SCRCL/L 2020K12
Schachtgrootte	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Onderlegplaat Type 6	269005 6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Wisselplaatschroevenset Type 16	269028 16
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500