

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	SCRCR/L 2525M12
Onderlegplaat	269005 6
Koplengte L ₁	20 mm
Functiebreedte L ₄	27 mm
Totale lengte L	150 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Wisselplaatschroevenset	269028 16
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 16	269028 16
Onderlegplaat Type 6	269005 6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500