



## Set sleutels voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand, Aantal sleutels: 9



### Bestelgegevens

Bestelnummer	627191 9
GTIN	7610733265282
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd.

#### Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.

#### Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627190: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opgeborgen in: Kunststof houder

### Technische beschrijving

Verpakking	Kunststof houder
Aantal schroevendraaiers	9
Sleutelmaten	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Sleutelwijdtematen	metrisch
Fabrikantnummer	Safety haakse schroevendraaier
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten

Oppervlak	verchromd
Uitvoering schacht	rond, gekarteld
Kleurcodering	nee
Schacht met kunststofcoating	nee
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	nee
Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroevendraaier

## Accessoires

Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 6 mm	627190 6
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 8 mm	627190 8
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 2,5 mm	627190 2,5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 10 mm	627190 10
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 5 mm	627190 5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 4 mm	627190 4
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 3 mm	627190 3
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 2 mm	627190 2
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand Zeskant 1,5 mm	627190 1,5
Kunststof houder voor sleutels voor binnenzeskantbouten Aantal opnames 9	627255 9