

**Digitale schuifmaat ABS, Meetbereik: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412821 100
GTIN	4045197771780
Artikelklasse	42A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Incrementeel meetsysteem zonder absolute meetschaal.

**Levering:**

Inclusief batterij nr. 081560 maat LR44.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	A1
Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Materiaal behuizing	Metaal
Norm	ISO 13385
Meetbereik	0 - 100 mm
Beklengte	30 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Dieptemaat aanwezig	ja
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1

Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412230
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44	081560 LR44