

Garant**Werkdraaistoel, kunstleer, met glijdoppen, laag****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965035
GTIN	4045197772640
Artikelklasse	91Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met synchroontechniek. Het zachte oppervlak van kunstleder is gemakkelijk te onderhouden en afwasbaar. Met oranje dubbele naad. Vijfarmige aluminium kruisvoet.

Zitting (breedte×diepte): 470×450 mm.

Hoogte rugleuning: 600 mm.

Verstelbereik rugleuning: 60 mm.

Zitdiepteverstelling: 40 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Uitvoering promotietekst:

- **Ergonomisch functioneel design.**
- **Lendenondersteuning.**
- **Synchroontechniek.**
- **Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.**
- **Vijfarmige aluminium kruisvoet.**

Norm:**DIN 68877**

Technische beschrijving

Rugleuning hoogte	600 mm
Synchronmechanisme	ja
Zittingdiepte	450 mm
Kleur zittingmateriaal	zwart
Norm	DIN 68877
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Verstelbereik rugleuning	60 mm
Belastbaarheid	120 kg
Zittingbreedte	470 mm
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Paar armleuning aanpassing mogelijk	ja
Lendeondersteuning	ja
Rugverstelling met permanent contact	ja
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Materiaal zitting	Kunstleder
Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen
Uitvoering	zonder wielen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	490 - 630 mm
Producttype	Werkdraaistoel

Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)	962518
-----------------------------	--------

Paar verstelbare armleuningen voor GARANT
werkdraaistoel Type

965047