

Garant**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261102 20/11
GTIN	4045197771872
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900-319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJBR/L 2020X11

geschikte wisselplaat: VB.. 1103..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 40 mm

Totale lengte L: 99 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 1

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Schachtgrootte	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 1
ISO-code houder	SVJBR/L 2020X11

Totale lengte L	99 mm
Koplengte L ₁	40 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Functiebreedte L ₄	25 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500