

**Garant****eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261102 20/16
GTIN	4045197771889
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900-319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJBR/L 2020X16

geschikte wisselplaat: VB.. 1604..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 25 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 40 mm

Totale lengte L: 99 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

## Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Totale lengte L	99 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Plaatafmeting	16 mm

Onderlegplaat	259033 5
Schachtgrootte	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-code houder	SVJBR/L 2020X16
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500